Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.422.0353.1

Conector de empotrar BST14I2F S1 R S GN01

gesis® NV Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Verde



Artículo Nº	93.422.0353.1
EAN	4015573442566
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Verde
Marcaje de polos	1+, 2-
Color del adaptador (si existe)	Negro

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	0,75 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,25 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	9 mm

Tipo

Tipo	macho
Tipo de conexión	conexión directa
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP20
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	0,5 mm
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	1,5 mm
Componente empotrado	Cepo

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí

Material del contacto	CuBe
Carga calorífica	0,03 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Dorado

Dimensiones

Longitud	29,9 mm
Anchura	19,6 mm
Altura	19,6 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
07.425.8453.0	Tapa BST14/GST15i2/RJ45 WS	

Dibujo técnico

