Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.420.0653.0

Derivador BST14I2V 2P1T GN01

gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Verde



Artículo Nº	93.420.0653.0
EAN	4015573695580
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Verde
Marcaje de polos	1+, 2-
	6017

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	No
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Distribuidor en T


Material


Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuBe
Carga calorífica	0,035 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Dorado


Dimensiones


Longitud	37 mm
Anchura	13 mm
Altura	34 mm


Dibujo técnico














M 1:1

Typ/type: BST14I2V_2P1T_____GN01

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2009		
gezeichnet / drawn	30.06.	Treschan
geprüft / checked	-	-
Normgeprüft / Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 93.420.0653.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title: VERTEILER
distributor

wieland
Elektrische Verbindungen

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

93420065300IK_4 G4DM2036 treschan 2009-06-30T11:28:22 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig