Data sheet del prodotto

Nr. Art. 00.710.1323.1

Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 HF OS



Nr. Art.	00.710.1323.1
EAN	4049088354106
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tensione nominale	600 V / 1.000 V
Corrente nominale	20 A
Codifica meccanica	sì

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Tensione nominale UN	1000 V
Tensione nominale U0	600 V
Raggio di piegatura, statico	100 mm
Classe di infiammabilità	Eca
Categoria conduttore	Classe 5 = flessibile
Numero di conduttori	7
Isolamento conduttore	PE
Conduttore di terra	sì
Schermo	No
Materiale della guaina	Composto poliolefinico
Colore della guaina	Nero
Ritardante di fiamma	according to DIN 60332-1-2
Privo di alogeni sec. EN 60754-12	sì
Larghezza cavo circa	36,9 mm
Altezza cavo ca.	6,3 mm
Temperatura ambiente min.	-15 °C
Temperatura ambiente Max	70 °C
Tensione nominale U0	600 V
Tensione nomale U	1000 V

Sezione nominale	1,5 mm²

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	2,5 mm²

Materiale

Privo di alogeni	sì
Carico di infiammabilità	1,635 kWh/m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.569.7453.0	Clip di fissaggio FLATCABLE SCREW	
05.569.7553.0	Clip di fissaggio FLATCABLE NAIL	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
91.922.2453.0	Connettori GST15I2S S1 ZF1 W PB01	gesis® MINI Connettori, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Diametro del cavo 3,4 - 5,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu plastello
92.050.1553.1	Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	Adattatore per cavo piatto GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V SW	
91.020.5453.0	Adattatore per cavo piatto GST15I2A SI	
91.021.5453.0	Adattatore per cavo piatto GST15I2I B1H PB02	
92.051.5653.0	Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V PB02	
06.562.9753.0	Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5+2	