Data sheet del prodotto

Nr. Art. 00.712.0303.6

Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² PVC BL



Nr. Art.	00.712.0303.6
EAN	4049088261206
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Tensione nominale UN	1000 V
Tensione nominale U0	600 V
Raggio di piegatura, statico	100 mm
Classe fuoco	Eca
Categoria conduttore	Classe 6 = molto flessibile
Numero di conduttori	5
Isolamento conduttore	PVC
Conduttore di terra	sì
Schermo	No
Materiale della guaina	PVC
Colore della guaina	Blu plastello
Antifiamma	according to DIN 60332-1-2
Privo di alogeni sec. EN 60754-12	No
Larghezza cavo circa	24 mm
Altezza cavo ca.	6,3 mm
Temperatura ambiente min.	-15 °C
Temperatura ambiente Max	70 °C
Tensione nominale U0	600 V
Tensione nomale U	1000 V

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
F0.000.0051.9	Forbici per cavo podis/gesis	
05.562.3000.0	Clip di fissaggio Befestigungsschelle	

06.562.0653.0	Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
95.300.0600.0	Forbici per cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
99.681.0000.0	Valigetta campionatura GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.562.0653.0	Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
92.050.1653.0	Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 PB	
92.051.5553.0	Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V PB	