Data sheet del prodotto

Nr. Art. 00.710.0304.7

Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF GN



Nr. Art.	00.710.0304.7
EAN	4049088298882
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Isolamento conduttore	PE
Marcatura conduttore	Colore
Numero di conduttori	5
Antifiamma	according to DIN 60332-1-2
Categoria conduttore	Classe 6 = molto flessibile
Schermo	No
Conduttore di terra	sì
Larghezza cavo circa	24 mm
Altezza cavo ca.	6,3 mm
Colore della guaina	verde
Materiale della guaina	Polyolefin
Classe fuoco	Eca

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	4 mm²
Tensione nominale UN	1 kV
Tensione nominale U0	600 V
Raggio di piegatura, statico	100 mm
Classe fuoco	Eca
Categoria conduttore	Classe 6 = molto flessibile
Numero di conduttori	5
Isolamento conduttore	PE
Conduttore di terra	sì
Schermo	No
Materiale della guaina	Polyolefin

Colore della guaina	verde
Antifiamma	according to DIN 60332-1-2
Privo di alogeni sec. EN 60754-12	sì
Larghezza cavo circa	24 mm
Altezza cavo ca.	6,3 mm
Tensione nominale U0	600 V
Tensione nomale U	1 kV

Materiale

Privo di alogeni	sì
Classe di infiammabilità	1,2 kWh

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.562.3000.0	Clip di fissaggio Befestigungsschelle	
06.562.0653.0	Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
95.300.0600.0	Forbici per cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
99.681.0000.0	Valigetta campionatura GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.050.1553.1	Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	Adattatore per cavo piatto GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V SW	
06.562.0653.0	Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	