Data sheet del prodotto

Nr. Art. U4.435.2000.1

Cavo preconfezionato BST14I3KFBS 50 X20SW

gesis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 20 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero

Nr. Art.	U4.435.2000.1
EAN	4049088016110
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Resistenza di contatto	692 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	1+, 2-
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	0,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di cavo	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
Colore del cavo	grigio
Diametro cavo max.	6,1 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore BST14i3
Esecuzione lato 2	Connettore BST14i3

Materiale

Trattamento superficie	Dorato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	3,272 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	20 m