

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.430.2653.1

Distributori BST14I3V 2P1T SW

gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 3, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	93.430.2653.1
EAN	4015573695597
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	1+, 2-
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9005

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	No
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Distributore a T

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	Altro
Classe di infiammabilità	0,034 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato

Dimensioni

Lunghezza	37 mm
larghezza	13 mm
Altezza	34 mm

