

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.431.2353.1

### Connettore da pannello BST14I3F B1 R SW

gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Nero



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 93.431.2353.1 |
| EAN                 | 4015573492189 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo     |

### Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente nominale               | 3 A                                              |
| Tensione nominale               | 50 V                                             |
| Grado di inquinamento           | 2                                                |
| Codifica meccanica              | sì                                               |
| Tensione nominale di tenuta     | 0,8 kV                                           |
| Bloccabile                      | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Nero                                             |
| Marcatura dei poli              | 1+, 2-                                           |

#### Dati di connessione

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Sezione cavo rigido         | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Attacchi per polo           | 1                    |
| Lunghezza di spelatura      | 9 mm                 |

#### Esecuzione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Esecuzione                     | Presa           |
| Tipo di attacco                | attacco a molla |
| Direzione plug-in              | diritto         |
| Grado di protezione (IP)       | IP20            |
| Spessore della custodia (min.) | 0,5 mm          |
| Spessore della custodia (max)  | 1,5 mm          |
| Tipo di componente installato  | Snap-in         |

#### Materiale

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni         | sì         |
| Materiale del contatto   | CuBe       |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Classe di infiammabilità                                    | 0,026 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C       |
| Trattamento superficie                                      | Dorato       |

**Dimensioni**

|           |         |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 29,9 mm |
| larghezza | 19,6 mm |
| Altezza   | 19,6 mm |

**Accessori**

| Nr. Art.      | Tipo                            | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| 07.425.8453.0 | Copertura BST14/GST15i2/RJ45 WS |             |

