Data sheet del prodotto

Nr. Art. 94.425.3060.9

Cavo preconfezionato BST14I2KFBS 50H 30PB02

gesis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-H(ST) 2x2x0.8, Classe di infiammabilità Dca s1 d2 a1, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello



Nr. Art.	94.425.3060.9
EAN	4015573690134
Quantità per ordine	30 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Resistenza di contatto	103,5 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura del polo	1+, 2-
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	0,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di cavo	FB-H(ST) 2x2x0.8
Colore del cavo	verde
Diametro cavo max.	6,1 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore BST14i2
Esecuzione lato 2	Spina BST14i2

Materiale

Trattamento superficie	Dorato
Privo di alogeni	sì
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,492 kWh/St
Classe di infiammabilità	Dca s1 d2 a1

Dimensioni

Lunghezza totale	3 m