Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.420.4653.0

Distributori BST14I2V 2P1T PB02

gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu plastello



Nr. Art.	93.420.4653.0
EAN	4015573693883
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura dei poli	1+, 2-
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	5024

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Distributore a T


Materiale


Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuBe
Classe di infiammabilità	0,034 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato


Dimensioni


Lunghezza	37 mm
larghezza	13 mm
Altezza	34 mm


Disegno tecnico











M 1:1

Typ: BST1412V_2P1T_____PB02

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 93.420.4653.0 01K
		gezeichnet / drawn	16.04.	Ritter	
Maßstab/Scale 2:1		geprüft / checked	-	-	
		Normgepr. / Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet — Änderung/Revision

wieland — Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

Verteiler

Distribution unit

BST14 Verteiler steckbar/BST14 Distribution unit pluggable

Dimen/dim

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

9942046530 01K_2 CADM2031 Ritter 2012-04-16T11:01:12 1.000