Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.421.4353.1

Connettore da pannello BST14I2F B1 R S PB02

gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello



Nr. Art.	93.421.4353.1
EAN	4015573650565
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	0,75 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a molla
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	1,5 mm
Tipo di componente installato	Snap-in

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuBe
Classe di infiammabilità	0,031 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato

Dimensioni

Lunghezza	29,9 mm
larghezza	19,6 mm
Altezza	19,6 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
07.425.8453.0	Copertura BST14/GST15i2/RJ45 WS	

Disegno tecnico

