Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.422.4653.1

Connettore da pannello BST14I2L S1 PB02

gesis® NV Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in ad angolo retto, Marcatura del polo 1+, 2-, Codifica meccanica sì, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,017 kWh/St, Materiale del contatto CuBe, Trattamento superficie Dorato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 0,8 kV, Lunghezza 26 mm, Altezza 11,75 mm, larghezza 13 mm



Nr. Art.	93.422.4653.1
EAN	4015573781351
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura del polo	1+, 2-
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	ad angolo retto
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuBe
Carico di infiammabilità	0,017 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato

Dimensioni

Lunghezza	26 mm

larghezza	13 mm
Altezza	11,75 mm

Disegno tecnico

