Data sheet del prodotto

Nr. Art. 94.425.1000.7

# Cavo preconfezionato BST14I2KFBS 50 10GN01

gesis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto verde



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 94.425.1000.7 |
| EAN | 4015573459854 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 3 A |
| Tensione nominale | 50 V |
| Tensione nominale di tenuta | 0,8 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | sì |
| Resistenza di contatto | 35 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | verde |
| Marcatura dei poli | 1+, 2- |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale conduttore | 0,5 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Tipo di cavo | FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8 |
| Colore del cavo | verde |
| Diametro cavo max. | 6,1 mm |
| Tipo di cavo | Presa - spina |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1 | Connettore BST14i2 |
| Esecuzione lato 2 | Spina BST14i2 |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Trattamento superficie | Dorato |
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |

| | |
|---|---|
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Classe di infiammabilità | 0,233 kWh/St |
| Classe fuoco | Eca |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1 m |