Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.420.0653.0

Distributori BST14I2V 2P1T GN01

gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto verde



Nr. Art.	93.420.0653.0
EAN	4015573695580
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura dei poli	1+, 2-
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	6017

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	No
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Distributore a T


Materiale


Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuBe
Classe di infiammabilità	0,035 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato


Dimensioni


Lunghezza	37 mm
larghezza	13 mm
Altezza	34 mm


Disegno tecnico














M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: BST14I2V_2P1T_____GN01

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
2009		
gezeichnet / drawn	30.06.	Treschan
geprüft / checked	-	-
Normgeprüft / Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 93.420.0653.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title: VERTEILER
distributor

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

93420065300IK_4 G4DM2036 treschan 2009-06-30T11:28:22 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig