Ficha técnica de producto

Artículo Nº 27.334.1053.0

Conector PCB macho 8113 SEG / 10 / 20 G OB

Artículo Nº	27.334.1053.0
EAN	4015573660892
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Carton
Número de conexiones	20
Número de pisos	2
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	90°

Datos técnicos

Corriente Asignada	10 A
Categoría de sobretensión I	400 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	10 A
Corriente facotry wiring	10 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	10 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	22 mm
Longitud	52 mm
Profundidad	28,5 mm
Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn

Dibujo técnico

