

## Ficha técnica de producto

Artículo N° 27.334.0953.0

Conector PCB macho 8113 SEG / 9 / 18 G OB



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo N°        | 27.334.0953.0 |
| EAN                | 4015573999022 |
| Unidad de embalaje | 50 Pieza (s)  |

## Certificaciones / Homologaciones



## Datos técnicos

### Datos generales

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Paso del conector                                | 5 mm               |
| Proceso de soldadura                             | Soldadura por onda |
| Empaquetado                                      | Carton             |
| Número de polos                                  | 18                 |
| Número de pisos                                  | 2                  |
| Etiquetaje                                       | No                 |
| Fijación                                         | Sin                |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 90°                |

### Datos técnicos

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Corriente Asignada            | 10 A  |
| Categoría de sobretensión I   | 400 V |
| Categoría de sobretensión II  | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito      | 4 kV  |

### Datos técnicos UL/CSA

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tensión UL               | 300 V |
| Corriente field wiring   | 10 A  |
| Corriente factory wiring | 10 A  |
| Tensión CSA              | 300 V |
| Corriente CSA            | 10 A  |

### Otros

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Color                   | Gris          |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Altura                                 | 22 mm   |
| Longitud                               | 47 mm   |
| Profundidad                            | 28,5 mm |
| Material del conector base             | CuSn    |
| Material de la superficie del conector | Sn      |

#### Montaje

| Artículo N°   | Tipo                             | Descripción |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| 25.220.3953.0 | Conector PCB 8113 B / 9 TOP OB   |             |
| 25.220.0953.0 | Conector PCB 8113 B / 9 TOP      |             |
| 01.060.3953.0 | Conector PCB 8113 BK / 9 OB      |             |
| 01.060.0953.0 | Conector PCB 8113 BK / 9         |             |
| 25.320.3953.0 | Conector PCB 8113 B / 9 OB       |             |
| 25.320.0953.0 | Conector PCB 8113 B / 9          |             |
| 25.325.3953.0 | Conector PCB 8113 B / 9 VR OB    |             |
| 25.325.0953.0 | Conector PCB 8113 B / 9 VR       |             |
| 25.326.3953.0 | Conector PCB 8113 B / 9 VL OB    |             |
| 25.326.0953.0 | Conector PCB 8113 B / 9 VL       |             |
| 25.820.3953.0 | Conector PCB 8113 BFK / 9 TOP OB |             |
| 25.820.0953.0 | Conector PCB 8113 BFK / 9 TOP    |             |

