Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.544.4429.8

Contacto macho D 1,6- 1,5 QMM



Artículo Nº	05.544.4429.8
EAN	4015573450561
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales

Desforrado del conductor	8 mm
Sección del conductor mín. cable flexible	1,5 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	1,5 mm²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	16 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	16 AWG
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Material	Latón
Contacto macizo	Sí
Diámetro del contacto	1,6 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Resistencia de paso	≤ 5 mOhm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.502.2100.0	Mordaza de crimpado B	
05.502.3100.0	Posicionador 1	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.0710.0	Herramienta de extracción MOD. 10POL.	

Dibujo técnico



Teile-Nummer Part - number	Oberfläche/ Contact plating	Kontakt/ Contact ø	Maß A diameter A	Maß B/ diameter B
05.544.4529.8	Ni 2 Ag 3	2,5	2,25	3,2
05.544.4529.7	Ni 1-2 Au 0,8			
05.544.4429.8	Ni 2 Ag 3	1,5	1,75	3,0
05.544.4429.7	Ni 1-2 Au 0,8			
05.544.4329.8	Ni 2 Ag 3	0,75-1,0	1,45	2,6
05.544.4329.7	Ni 1-2 Au 0,8			
(a) 05.544.4329.6	Cu 3 Sn 1			
05.544.4229.8	Ni 2 Ag 3	0,5	1,10	2,6
05.544.4229.7	Ni 1-2 Au 0,8			
05.544.4129.8	Ni 2 Ag 3	0,14-0,37	0,9	2,6
05.544.4129.7	Ni 1-2 Au 0,8			

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material: Cu Zn 36 PB 3

Maßstab/Scale: /

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2004	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		16.11.	Schmitt J.
geprüft / checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.544.4129.8 01K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Type:

Benennung/Title: STECKERKONTAKT
Plug contact
0,14 - 2,5qmm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	29.09.2014/

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

055444129801K_2 CADW3028 Treschan 2014-09-29T15:06:58 1.000

3 QU-MEE-01/14 -