

Ficha técnica de producto

Artículo N° 05.545.8600.8

Contacto macho 0,5/20



Artículo N°	05.545.8600.8
EAN	4049088213410
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección del conductor mín. cable flexible	0,5 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	0,5 mm²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	20 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	20 AWG
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Material	Cobre
Diámetro del contacto	1,6 mm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.502.5000.0	Mordaza de crimpado H	
05.502.5200.0	Posicionador 6	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.0710.0	Herramienta de extracción MOD. 10POL.	

