

Ficha técnica de producto

Artículo N° 02.126.5400.8

Contacto hembra 0,14-0,37/26-22

Artículo N°	02.126.5400.8
EAN	4049088213076
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección del conductor mín. cable flexible	0,14 mm ²
Sección del conductor máx. cable flexible	0,37 mm ²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	22 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	26 AWG
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Material	Cobre
Diámetro del contacto	1,6 mm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.502.4900.0	Mordaza de crimpado G	
05.502.5100.0	Posicionador 5	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.0710.0	Herramienta de extracción MOD. 10POL.	
05.502.4400.0	Herramienta de extracción 4,0MM	

