Ficha técnica de producto

Artículo Nº 02.124.1029.0

Contacto hembra 0,5-1,5 QMM



Artículo Nº	02.124.1029.0
EAN	4015573053595
Unidad de embalaje	200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales

Desforrado del conductor	4 mm
Sección del conductor mín. cable flexible	0,75 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	1,5 mm²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	18 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	16 AWG
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Material	Bronze
Contacto macizo	No
Diámetro del contacto	1,58 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Resistencia de paso	≤ 4 mOhm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.502.2400.0	Mordaza de crimpado E	
05.502.3200.0	Posicionador 2	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.0000.0	Herramienta de extracción HD	

Dibujo técnico



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse:
confidentiality class:
Vertraulich
confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

= Bandware / tape reeled

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	Kennzeichnung indification	Leitungs-ø conductor-ø
	02.124.0729.0	CuZn	selektivvergoldet	gelb/yellow	0,2 - 0,56 □ AWG 24-20 ⓑ
#	02.124.0700.0		selective gold pl.	/	
	02.124.0929.0	CuZn	Glanz-Zinn	gelb/yellow	
#	02.124.0900.0		tin	/	
ⓐ	02.124.1029.0	CuZn	Glanz-Zinn	blau/blue / ohne/without	0,75 - 1,5 □ AWG 18-15 ⓑ
#	02.124.1000.0		tin	/	
	02.124.1429.0	CuZn	selektivvergoldet	blau / blue	
#	02.124.1400.0		selective gold pl.	/	

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich PrüfmaÃe
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
siehe Tabelle
see chart

Maßstab / Scale
%

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.02.2008	Schmitt J.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.124.0729.0 01K
Index: b

MaÃe in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
b	15.04.2026 /	
a	25.06.2008 /	
	/	

wieland

Type

Benennung/Title
Buchsenkontakt
socket contact

2026-04-14 14:19:21 1.000

01-QU-RD-32/21