Ficha técnica de producto

Artículo Nº 02.124.0929.0

# Contacto hembra 0,2-0,56 QMM



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 02.124.0929.0 |
| EAN | 4015573053571 |
| Unidad de embalaje | 200 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos


**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Desforrado del conductor | 4 mm |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0,2 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 0,56 mm² |
| Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA | 24 AWG |
| Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA | 20 AWG |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Material | Bronze |
| Contacto macizo | No |
| Diámetro del contacto | 1,58 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Resistencia de paso | ≤ 4 mOhm |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 05.502.2400.0 | Mordaza de crimpado E | |
| 05.502.3200.0 | Posicionador 2 | |
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . | |
| 05.502.0000.0 | Herramienta de extracción HD | |

Dibujo técnico




© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse:
confidentiality class:
Vertraulich
confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

# = Bandware / tape reeled

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| | Teile-Nr. part number | Material | Oberfläche surface | Kennzeichnung indification | Leitungs-ø conductor-ø |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02.124.0729.0 | CuZn | selektivvergoldet | gelb/yellow | 0,2 - 0,56 □ AWG 24-20 ⓑ |
| # | 02.124.0700.0 | | selective gold pl. | / | |
| | 02.124.0929.0 | CuZn | Glanz-Zinn | gelb/yellow | |
| # | 02.124.0900.0 | | tin | / | |
| ⓐ | 02.124.1029.0 | CuZn | Glanz-Zinn | blau/blue / ohne/without | 0,75 - 1,5 □ AWG 18-15 ⓑ |
| # | 02.124.1000.0 | | tin | / | |
| | 02.124.1429.0 | CuZn | selektivvergoldet | blau / blue | |
| # | 02.124.1400.0 | | selective gold pl. | / | |

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich PrüfmaÃe
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
siehe Tabelle
see chart

Maßstab / Scale
%

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 08.02.2008 | Schmitt J. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.124.0729.0 01K
Index: b

MaÃe in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| b | 15.04.2026 / | |
| a | 25.06.2008 / | |
| | / | |

wieland

Type

Benennung/Title
Buchsenkontakt
socket contact

2026-04-14 14:19:21 1.000

01-QU-RD-32/21