Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.543.7421.0

Contacto macho 4 QMM



Artículo Nº	05.543.7421.0
EAN	4015573083127
Unidad de embalaje	200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales

Desforrado del conductor	7 mm
Sección del conductor mín. cable flexible	4 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	4 mm²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	12 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	12 AWG
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Material	Latón
Contacto macizo	Sí
Diámetro del contacto	2,5 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Resistencia de paso	≤ 1,5 mOhm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.502.2100.0	Mordaza de crimpado B	
05.502.3300.0	Posicionador 3	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.3500.0	Herramienta de extracción 500/690V-SER.	

Dibujo técnico



Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface
05.543.7421.0	05.543.7400.0	verzinnt/tin-plated
05.543.7402.0	05.543.7400.0	versilbert/silver-plated
05.543.7401.7	05.543.7400.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7401.0	05.543.7400.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7400.0		blank/metallic bright

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: DIN 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung / First Use: Z5.543.7400.0

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material: CuZn36Pb3

Maßstab/Scale: 5:1

Vol. 152 mm³ Ofl./Surf. 340 mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	2005	
geprüft / checked	08.11.	Hoffmann
Normgepr. Stand. check	-	-
	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.543.7400.0 01K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

STECKER

mit Crimpanschluß 4,0 mm2
male contact with crimp barrel 4,0 mm2

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	15.07.2015/
Änderung/Revision	

055437400001K_2 CADW3030 Lunz 20 15-07-15T13:20:31 1.000

3 QU-PEM-08/91