

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.543.7221.0

Contacto macho 1,5 QMM



Artículo Nº	05.543.7221.0
EAN	4015573083066
Unidad de embalaje	200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Desforrado del conductor	7 mm
Sección del conductor mín. cable flexible	1,5 mm ²
Sección del conductor máx. cable flexible	1,5 mm ²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	16 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	16 AWG
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Material	Latón
Contacto macizo	Sí
Diámetro del contacto	2,5 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Resistencia de paso	≤ 1,5 mOhm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.502.2100.0	Mordaza de crimpado B	
05.502.3300.0	Posicionador 3	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.3500.0	Herramienta de extracción 500/690V-SER.	

