Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.115.6453.0

Adaptador multipolar HD SAS WR 64 2,5 25



Artículo Nº	73.115.6453.0
EAN	4015573229389
Unidad de embalaje	2 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Tipo	Conectores macho
Tamaño (acorde con DIN 43880)	24
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V2
Color	Gris
Grado de polución	3
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C
Versión modular	No

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Número de polos	64
Contactos extra	0
Número de polos para corriente nominal 2	0
Número de polos para corriente nominal 3	0
Número total de polos (sin tierra)	64
Con protección del cableado	Sí
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	2,5 mm²
Contacto de protección	Sí

Datos técnicos UL/CSA

Tensión nominal conforme a UL/CSA	600 V
Corriente nominal conforme a CSA	10 A
Sección del conductor mín. cable flexible	0,5 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	2,5 mm²

Sección del conductor cable flexible AWG	22-14 AWG

Tipo

Con carcasa	No
Posición del conductor de protección	Derecha

Pines de crimpar

Material del contacto	Aleación de cobre
Superficie	Zincado
Desforrado del conductor	12 mm
Resistencia de paso	≤ 6 mOhm

Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete

Tornillos de fijación	H1/0.5-0.7 Nm
Tornillos de sujeción	Ranura M2.5/0.4-0.6 Nm
Tornillos de conexión a tierra	H1/1.2-1.6 Nm

Datos técnicos DIN EN 61984


Tensión nominal	250 V
Tensión nominal entre fase y tierra	250 V
Corriente nominal	10 A
Tensión de cortocircuito	4 kV


Montaje


Artículo Nº	Tipo	Descripción
76.326.6428.0	Base BAS GUT GV 24H A	
76.327.6428.0	Base BAS GUT GW 24H A	
73.326.6428.0	Base BAS GUT GX 24H A	
73.327.6428.0	Base BAS GUT GY 24H A	

Dibujo técnico

Gezeichnete Ausführung
40-polig
Drawn version 40 poles







Ansicht ohne Abschlussplatte
und Schutzleiterwinkel gezeichnet!
View drawn without closing plate
and protective wire angel.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (A) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teilenummer part number	Polzahl pole	A	B
73.115.4053.0	40	77,5	53,8
73.115.6453.0	64	104	84,3

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.115.4053.0 01K	Index
/			Entworfen	22.02.	Schmitt J.			
/			Geprüft	-	-			
/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
/		wieland Elektrische Verbindungen				Benennung KLEMMEN_ADAPTER mit Steckereinsatz, SL rechts Terminal adaptor plug insert earth right		
/								
Buchstabe Datum / Blatt								
Änderung								

73115405300IK_4 G4W028 Schmitt 2005-02-22T11:26:16 1.000