

Ficha técnica de producto

Artículo N° 72.713.4253.0

Conector macho POW STC 6/36 DF



Artículo N°	72.713.4253.0
EAN	4049088168598
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Tipo	Conectores macho
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Color	Gris
Grado de polución	3
Versión modular	No
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Número de polos	6
Con protección del cableado	No
Contacto de protección	Sí

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor mín. cable flexible	0,14 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	6 mm²

Tipo

Con carcasa	No
-------------	----

Pines de crimpar

Material del contacto	Ver contactos
Superficie	Ver contactos

Datos técnicos DIN EN 61984

Tensión nominal	690 V
Corriente nominal	40 A
Tensión de cortocircuito	2,5 kV

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
-------------	------	-------------

05.545.7900.8	Contacto macho 0,14-0,37/26-22	
05.545.8000.8	Contacto macho 0,5/20	
05.545.8100.8	Contacto macho 0,75/18	
05.545.8200.8	Contacto macho 1,0/18	
05.545.8300.8	Contacto macho 1,5/16	
05.545.9200.8	Contacto macho 1,5/16	
05.545.9300.8	Contacto macho 2,5/14	
05.545.9400.8	Contacto macho 4/12	
05.545.9500.8	Contacto macho 6/10	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
76.350.4035.0	Capota BAS GOT GG 40HM25 50 A0	
76.350.4035.1	Capota BAS GOT GG 40HM25 50 A1	
76.350.4035.2	Capota BAS GOT GG 40HM25 50 A2	
76.350.4035.3	Capota BAS GOT GG 16H M25 A3	
76.351.1635.0	Capota BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1635.1	Capota BAS GOT GH 16H M20 A1	
76.351.1635.2	Capota BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1635.3	Capota BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.4035.0	Capota BAS GOT GI 40HM25 50 A0	
76.352.4035.1	Capota BAS GOT GI 16HM25 A1	
76.352.4035.2	Capota BAS GOT GI 40HM25 50 A2	
76.352.4035.3	Capota BAS GOT GI 16H M25 A3	
76.353.4035.0	Capota BAS GOT GG 40HM32 50 A0	
76.353.4035.1	Capota BAS GOT GG 16HM32 A1	
76.353.4035.2	Capota BAS GOT GG 40HM32 50 A2	
76.353.4035.3	Capota BAS GOT GG 16H M32 A3	
76.354.4035.0	Capota BAS GOT GI 40HM32 50 A0	
76.354.4035.1	Capota BAS GOT GI 40HM32 50 A1	
76.354.4035.2	Capota BAS GOT GI 40HM32 50 A2	
76.354.4035.3	Capota BAS GOT GI 16H M32 A3	
76.360.4035.0	Capota BAS GOT GG 16H M40 A0	
76.360.4035.1	Capota BAS GOT GG 40HM40 50 A1	
76.362.4035.1	Capota BAS GOT GI 40HM40 50 A1	
76.374.4035.0	Capota BAS GOT GL 40HM32 50 A0	
76.330.4035.0	Base BAS GUT GL 40HM25 50 A0	
76.330.4035.1	Base BAS GUT GL 40HM25 50 A1	
76.331.4035.0	Base BAS GUT GM 40HM25 50 A0	
76.331.4035.1	Base BAS GUT GM 40HM25 50 A1	
76.333.4035.0	Base BAS GUT GO 40HM25 50 A0	
76.333.4035.1	Base BAS GUT GO 40HM25 50 A1	
76.334.4035.0	Base BAS GUT GL 40HM32 50 A0	
76.334.4035.1	Base BAS GUT GL 40HM32 50 A1	
76.335.4035.0	Base BAS GUT GM 40HM32 50 A0	
76.335.4035.1	Base BAS GUT GM 40HM32 50 A1	
76.337.4035.0	Base BAS GUT GO 40HM32 50 A0	
76.337.4035.1	Base BAS GUT GO 40HM32 50 A1	
76.340.4035.0	Base BAS GUT GR 40HM25 50 A0	
76.340.4035.1	Base BAS GUT GR 40HM25 50 A1	
76.341.4035.0	Base BAS GUT GS 40HM25 50 A0	
76.341.4035.1	Base BAS GUT GS 40HM25 50 A1	
76.342.4035.0	Base BAS GUT GT 40HM25 50 A0	
76.342.4035.1	Base BAS GUT GT 40HM25 50 A1	
76.343.4035.0	Base BAS GUT GU 40HM25 50 A0	
76.343.4035.1	Base BAS GUT GU 40HM25 50 A1	

76.344.4035.0	Base BAS GUT GR 40HM32 50 A0	
76.344.4035.1	Base BAS GUT GR 40HM32 50 A1	
76.345.4035.0	Base BAS GUT GS 16HM32 A0	
76.345.4035.1	Base BAS GUT GS 40HM32 50 A1	
76.346.4035.0	Base BAS GUT GT 40HM32 50 A0	
76.346.4035.1	Base BAS GUT GT 40HM32 50 A1	
76.347.4035.0	Base BAS GUT GU 40HM32 50 A0	
76.347.4035.1	Base BAS GUT GU 40HM32 50 A1	
73.350.4035.0	Capota BAS GOT GA 16HM25 50 A0	
73.350.4035.1	Capota BAS GOT GA 16HM25 50 A1	
73.350.4035.2	Capota BAS GOT GA 16HM25 50 A2	
73.350.4035.3	Capota BAS GOT GA 16H M25 A3	
73.351.1635.0	Capota BAS GOT GB 16H M25 A0	
73.351.1635.1	Capota BAS GOT GB 16H M25 A1	
73.351.1635.2	Capota BAS GOT GB 16H M25 A2	
73.351.1635.3	Capota BAS GOT GB 16H M25 A3	
73.352.4035.0	Capota BAS GOT GC 16HM25 50 A0	
73.352.4035.1	Capota BAS GOT GC 16HM25 50 A1	
73.352.4035.2	Capota BAS GOT GC 16HM25 50 A2	
73.352.4035.3	Capota BAS GOT GC 16H M25 A3	
73.353.4035.0	Capota BAS GOT GA 40HM32 50 A0	
73.353.4035.1	Capota BAS GOT GA 40HM32 50 A1	
73.353.4035.2	Capota BAS GOT GA 40HM32 50 A2	
73.353.4035.3	Capota BAS GOT GA 16HM32 A3	
73.354.4035.0	Capota BAS GOT GC 16HM32 50 A0	
73.354.4035.1	Capota BAS GOT GC 16HM32 50 A1	
73.354.4035.2	Capota BAS GOT GC 16HM32 50 A2	
73.354.4035.3	Capota BAS GOT GC 16HM32 A2	
73.355.4035.0	Capota BAS GOT GD 16HM25 50 A0	
73.355.4035.1	Capota BAS GOT GD 16HM25 50 A1	
73.355.4035.2	Capota BAS GOT GD 16HM25 50 A2	
73.355.4035.3	Capota BAS GOT GD 16HM25 A2	
73.357.4035.0	Capota BAS GOT GF 16HM25 50 A0	
73.357.4035.1	Capota BAS GOT GF 16HM25 50 A1	
73.357.4035.2	Capota BAS GOT GF 16HM25 50 A2	
73.357.4035.3	Capota BAS GOT GF 16HM25 A3	
73.358.4035.0	Capota BAS GOT GD 16HM32 50 A0	
73.358.4035.1	Capota BAS GOT GD 16HM32 50 A1	
73.358.4035.2	Capota BAS GOT GD 16HM32 50 A2	
73.358.4035.3	Capota BAS GOT GD 16HM32 A3	
73.359.4035.0	Capota BAS GOT GF 16HM32 50 A0	
73.359.4035.1	Capota BAS GOT GF 16HM32 50 A1	
73.359.4035.2	Capota BAS GOT GF 16HM32 50 A2	
73.359.4035.3	Capota BAS GOT GF 16HM32 A3	
73.360.4035.0	Capota BAS GOT GA 16HM40 A0	
73.360.4035.1	Capota BAS GOT GA 16HM40 50 A1	
73.360.4035.2	Capota BAS GOT GA 16HM40 A2	
73.362.4035.0	Capota BAS GOT GC 16HM40 A0	
73.362.4035.1	Capota BAS GOT GC 16HM40 50 A1	
73.330.4035.0	Base BAS GUT GB 16HM25 50 A0	
73.330.4035.1	Base BAS GUT GB 16HM25 50 A1	
73.331.4035.0	Base BAS GUT GC 16HM25 50 A0	
73.331.4035.1	Base BAS GUT GC 16M25 50 A1	
73.333.4035.0	Base BAS GUT GD 16HM25 50 A0	
73.333.4035.1	Base BAS GUT GD 16HM25 50 A1	
73.334.4035.0	Base BAS GUT GB 16HM32 50 A0	
73.334.4035.1	Base BAS GUT GB 16HM32 50 A1	

73.335.4035.0	Base BAS GUT GC 16HM32 50 A0	
73.335.4035.1	Base BAS GUT GC 16HM32 50 A1	
73.337.4035.0	Base BAS GUT GD 16HM32 50 A0	
73.337.4035.1	Base BAS GUT GD 16HM32 50 A1	
73.338.4035.1	Base BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.339.4035.0	Base BAS GUT GC 16H M40 A0	
73.339.4035.1	Base BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.340.4035.0	Base BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.340.4035.1	Base BAS GUT GF 16HM25 50 A1	
73.341.4035.0	Base BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.341.4035.1	Base BAS GUT GG 16HM25 50 A1	
73.342.4035.0	Base BAS GUT GH 16HM25 50 A0	
73.342.4035.1	Base BAS GUT GH 16HM25 50 A1	
73.343.4035.0	Base BAS GUT GI 16HM25 50 A0	
73.343.4035.1	Base BAS GUT GI 16HM25 50 A1	
73.344.4035.0	Base BAS GUT GF 16HM32 50 A0	
73.344.4035.1	Base BAS GUT GF 16HM32 50 A1	
73.345.4035.0	Base BAS GUT GG 16HM32 50 A0	
73.345.4035.1	Base BAS GUT GG 16HM32 50 A1	
73.346.4035.0	Base BAS GUT GH 16HM32 50 A0	
73.346.4035.1	Base BAS GUT GH 16HM32 50 A1	
73.347.4035.0	Base BAS GUT GI 16HM32 50 A0	
73.347.4035.1	Base BAS GUT GI 40HM32 50 A1	
73.353.4045.1	Capota BAS GOE GA 16HM32 50 A1	
70.320.1638.0	Base BAS GUE GA 16 50 A	
72.703.4253.0	Conector hembra POW BUC 6/36 DF	

