Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.702.3329.7

Base EX GUT GX16 09IA Z

Artículo Nº	99.702.3329.7
EAN	4015573301825
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Zinc colado a presión
Color	Azul
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	60 °C

Tipo

Tamaño DIN	16
	Hembra
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Sin
Tipo de cable	Sin
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Tamaño PG de la rosca	
Versión EMC	No
Longitud	113 mm
Anchura	66 mm
Altura	46 mm