Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.347.6435.1

Base BAS GUT GU 24HM32 50 A1



Artículo Nº	76.347.6435.1
EAN	4015573630192
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	24H
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Inferior
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	144 mm
Anchura	57 mm
Altura	98 mm