

## Ficha técnica de producto

Artículo N° 71.331.2435.1

Base BAS GUT GM 24 M25 A1



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo N°        | 71.331.2435.1 |
| EAN                | 4015573621855 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s)   |

## Certificaciones / Homologaciones



## Datos técnicos

### Datos generales

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Material de la carcasa                                        | Aluminio                          |
| Color                                                         | Gris                              |
| Superficie                                                    | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP)                                      | Otros                             |
| Resistente a UV                                               | Sí                                |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros                             |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín.                   | -40 °C                            |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx.                   | 120 °C                            |

### Tipo

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tamaño DIN                            | 24              |
| modelo de la envolvente               | Bases cerradas  |
| Mecanismo de cierre                   | Garra de cierre |
| Entrada de cable                      | Lateral         |
| Tipo de cable                         | Rosca           |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No              |
| Métrica de la rosca                   | 25              |
| Tamaño PG de la rosca                 |                 |
| Tapa abatible                         | No              |
| Versión EMC                           | No              |
| Longitud                              | 144 mm          |
| Anchura                               | 57 mm           |
| Altura                                | 57 mm           |

