Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.327.4028.0

# Base BAS GUT GY 16H A

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 73.327.4028.0 |
| EAN | 4015573229433 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 16 |
| | Bases abiertas |
| Mecanismo de cierre | Cierre doble |
| Entrada de cable | Inferior |
| Tipo de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 113 mm |
| Anchura | 43,5 mm |
| Altura | 29 cm |