

Ficha técnica de producto

Artículo N° 70.343.1635.0

Base BAS GUT GI 16 M25 A0



Artículo N°	70.343.1635.0
EAN	4015573618275
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones




Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	16
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Inferior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	117 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm



0.



70.343.1635.1	BAS GUT GI 16 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.343.1635.0	BAS GUT GI 16 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dra- gezeichnet /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14045/2 Tolerance system Size ISO 14045/2 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbals- und Deklarationsliste nach UI-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared.					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von 1		
	/		Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.343.1635.0 13K	Index
	/		Aluminium		gezeichnet drawn	22.05.	Treschan			
	/		beschichtet/coated		geprüft checked	-	-			
	/		1:2 grey/grey		abgepr. stenc. check	-	-			
Maße in mm/Dimensions are in mm										
Vol.		mm		Dfl./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -		
Index		Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision										
 wieland Elektroische Verbindungen				Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 16-Kabelabgang 1x M25 unten Housing size 16-Cable outlet 1x M25 below				

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.