

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.331.1635.1

Base BAS GUT GM 16 M25 A1



Artículo Nº	71.331.1635.1
EAN	4015573621831
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos



Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	16
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	117 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm

0



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions 105 x 45. The plate has four holes, each with a diameter of $\varnothing 5,3/M5$. The holes are positioned at the corners of the plate, with a center-to-center distance of 105 mm horizontally and 45 mm vertically.

Bohrbild
/Cut out

71.331.1635.1	BAS GUT GM 16 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.331.1635.0	BAS GUT GM 16 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestell /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 11465 © / Tolerance system Size ISO 11465 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document (U)-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:			
	/	 Maßstab/Scale 1:2	Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 71.331.1635.0 13K	Index	
	/				gezeichnet drawn	26.06.	Treschan			
	/				geprüft checked	-	-			
	/				Nomexp. used sheet	-	-			
	/				Made in mm/Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm	Öffl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -				
	/	 wieland			Type	Benennung/Title				
	/					revos	GEHAEUSEUNTERTEILE			
	/					BASIC	Bougröße 16-Kabelobgang 1xM25 links Housing size 16-cable outlet 1xM25 left			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen								