

## Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.353.1035.1

Capota BAS GOT GA 10HM32 50 A1



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo Nº        | 73.353.1035.1 |
| EAN                | 4015573627260 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s)   |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

### Datos generales

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Material de la carcasa                                        | Aluminio                          |
| Color                                                         | Gris                              |
| Superficie                                                    | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP)                                      | Otros                             |
| Resistente a UV                                               | Sí                                |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros                             |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín.                   | -40 °C                            |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx.                   | 120 °C                            |

### Tipo

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tamaño DIN                            | 10           |
|                                       | macho        |
| Mecanismo de cierre                   | Cierre doble |
| Entrada de cable                      | Lateral      |
| Tipo de cable                         | Rosca        |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No           |
| Dimensión de la rosca                 | 32           |
| Tamaño PG de la rosca                 |              |
| Tapa abatible                         | No           |
| Versión EMC                           | No           |
| Longitud                              | 73 mm        |
| Anchura                               | 56 mm        |
| Altura                                | 70 mm        |

