Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.431.1037.1

Base BAS GUM GM 10 M20 B1



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 71.431.1037.1 |
| EAN | 4049088363559 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos


**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | Pelado |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |


**Tipo**


| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 10 |
| | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Palanca de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Dimensión de la rosca | 20 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Altura | 55 mm |

Dibujo técnico






Bohrbild
/Cut out

| | | |
|---|---|---|
| 71.43 5 1.1037.1 | BAS GUM GM 10 M25 M20 B1 | Gewindebohrung /Thread hole |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. | | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com |

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual madifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 19.05.2016 | Lunz S. |
| geprüft checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 71.431.1037.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 10 - Kabelabgang 1x M20/M25

Housing size 10 - cable outlet 1x M20/M25

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße

With /E marked dimensions are only valid for internal use

These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions