


## Ficha técnica de producto

Artículo N° 71.331.1035.0

Base BAS GUT GM 10 M20 A0



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo N°        | 71.331.1035.0 |
| EAN                | 4015573621800 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s)   |

## Certificaciones / Homologaciones



## Datos técnicos

### Datos generales

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Material de la carcasa                                        | Aluminio                          |
| Color                                                         | Gris                              |
| Superficie                                                    | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP)                                      | IP54                              |
| Resistente a UV                                               | Sí                                |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros                             |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín.                   | -40 °C                            |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx.                   | 120 °C                            |

### Tipo

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tamaño DIN                            | 10                       |
|                                       | Bases cerradas           |
| Mecanismo de cierre                   | Palanca de cierre        |
| Entrada de cable                      | Lateral                  |
| Tipo de cable                         | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí                       |
| Dimensión de la rosca                 | 20                       |
| Tamaño PG de la rosca                 |                          |
| Tapa abatible                         | No                       |
| Versión EMC                           | No                       |
| Longitud                              | 94 mm                    |
| Anchura                               | 52 mm                    |
| Altura                                | 55 mm                    |

