

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.425.0637.0

Base BAS GUM GP 6 B



Artículo Nº	70.425.0637.0
EAN	4049088343230
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	Pelado
Grado de protección (IP)	IP66
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	6
	Bases abiertas
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Sin
Tipo de cable	Sin
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	80 mm
Anchura	43,5 mm
Altura	50 mm

