

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.545.9000.8

Contatto spina 2,5/14



Nr. Art.	05.545.9000.8
EAN	4049088213458
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione minima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.	14 AWG
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.	14 AWG
Tipo di attacco	Crimpare
Materiale	Rame
Diametro del pin di contatto	2,5 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.502.5000.0	Inserito a crimpare H	
05.502.5200.0	Registrazione contatti 6	
95.101.0800.0	Pinza a crimpare .	
05.502.0710.0	Estrattore MOD. 10POL.	

