Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.545.8900.8

Contatto spina 1,5/16



Nr. Art.	05.545.8900.8
EAN	4049088213441
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione minima conduttore filo flessibile	1,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	1,5 mm²
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.	16 AWG
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.	16 AWG
Tipo di attacco	Crimpare
Materiale	Rame
Diametro del pin di contatto	2,5 mm

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.502.5000.0	Inserto a crimpare H	
05.502.5200.0	Registrazione contatti 6	
95.101.0800.0	Pinza a crimpare .	
05.502.0710.0	Estrattore MOD. 10POL.	

Disegno tecnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



zugehöriges Werkzeug/*associated tool*:
Crimpbacken/*crimp die* "G": 05.502.4900.0
Kontaktaufnahme/*contact positioner* "5": 05.502.5100.0

VPE: 100
packing unit: 100

Bestell-Nr. order - no.	Querschnitt cross section mm²	AWG	d	D	Oberfläche surface
05.545.8600.7	0,5	20	1,15	2,6	vergoldet/gold-plated
05.545.8600.8					versilbert/silver-plated
05.545.8700.8	0,75	18	1,3	2,6	versilbert silver-plated
05.545.8800.8	1,0	18	1,45	2,6	
05.545.8900.8	1,5	16	1,75	3,0	
05.545.9000.8	2,5	14	2,25	3,5	
05.545.9100.8	4,0	12	2,85	3,9	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: /

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	17.04.2020	Dütsch
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 05.545.8500.7 13K — Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

STECKERKONTAKT

Crimpanschluss

MALE CONTACT - crimp connection