

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.545.7900.8

Contatto spina 0,14-0,37/26-22

Nr. Art.	05.545.7900.8
EAN	4049088213342
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione minima conduttore filo flessibile	0,14 mm ²
Sezione massima conduttore filo flessibile	0,37 mm ²
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.	22 AWG
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.	26 AWG
Tipo di attacco	Crimpare
Materiale	Rame
Diametro del pin di contatto	1,6 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.502.4900.0	Inserito a crimpare G	
05.502.5100.0	Registrazione contatti 5	
95.101.0800.0	Pinza a crimpare .	
05.502.0710.0	Estrattore MOD. 10POL.	
05.502.4400.0	Estrattore 4,0MM	

