
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 78.019.0253.0

Inserto modulare FLE STC 2 05



Nr. Art.	78.019.0253.0
EAN	4049088253072
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	sì
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	70 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	Crimp
Numero di poli	1
Con protezione filo	No

Dati tecnici UL/CSA

Sezione minima conduttore filo flessibile	0,14 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²

Esecuzione

Con custodia	No

Contatti


Materiale del contatto	Vedi contatti
Superficie	Vedi contatti


Dati tecnici DIN EN 61984


Tensione nominale	50 V
Corrente nominale	10 A

Tensione nominale di tenuta	0,8 kV

Disegno tecnico







Zubehör/accessories:
Z5.566.6056.0
05.544.41-4529.7
05.544.41-4529.8

78.019.0253.0	FLE STC 2 05		X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Maßstab/Scale 2:1	gezeichnet drawn	13.03.	Duetsch	78.019.0253.0 13K	
	geprüft checked	-	-		
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title: MODULAR INSERTS MODULEINSATZ Steckerteil/male connector

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße

Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions

With -K- marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.