Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.115.6453.0

Adattatore multipolare HD SAS WR 64 2,5 25



Nr. Art.	73.115.6453.0
EAN	4015573229389
Quantità per ordine	2 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Dimensione (secondo DIN 43880)	24
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C
Adatto per montaggio modulare	No

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	64
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	64
Con protezione filo	sì
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	2,5 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. CSA	10 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²

Sezione conduttore filo flessibile AWG	22-14 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
Posizione del conduttore di neutro	a destra

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	stagnato
Lunghezza di spelatura	12 mm
Resistenza di contatto	≤ 6 mOhm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	Fessura M2,5/0,4-0,6 Nm
Viti di terra	H1/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984


Tensione nominale	250 V
Tensione nominale a PE	250 V
Corrente nominale	10 A
Tensione nominale di tenuta	4 kV


Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
76.326.6428.0	Custodia fissa BAS GUT GV 24H A	
76.327.6428.0	Custodia fissa BAS GUT GW 24H A	
73.326.6428.0	Custodia fissa BAS GUT GX 24H A	
73.327.6428.0	Custodia fissa BAS GUT GY 24H A	

Disegno tecnico

Gezeichnete Ausführung
40-polig
Drawn version 40 poles







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (76) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Ansicht ohne Abschlussplatte
und Schutzleiterwinkel gezeichnet!
View drawn without closing plate
and protective wire angel.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Polzahl pole	A	B
73.115.4053.0	40	77,5	53,8
73.115.6453.0	64	104	84,3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Freitoleranz nach DIN -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab 1:1
Werkstoff und Oberfläche:
2005 Tag Name
Entworfen 22.02. Schmitt J.
Geprüft - -
Normgepr. - -
Ersatz für: -
T Zeichnung Nr. 73.115.4053.0 01K Index

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
KLEMMEN_ADAPTER
mit Steckereinsatz, SL rechts
Terminal adaptor plug insert earth right

Buchstabe Datum / Blatt
Änderung

73115405300IK_4 CADM028 Schmitt 2005-02-22T11:26:16 1.000