

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.100.4053.0

Adattatore multipolare HD BAS WL 40 2,5 25



Nr. Art.	73.100.4053.0
EAN	4015573229228
Quantità per ordine	4 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Dimensione (secondo DIN 43880)	16
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C
Adatto per montaggio modulare	No

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	40
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	40
Con protezione filo	sì
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	2,5 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. CSA	10 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²

Sezione conduttore filo flessibile AWG	22-14 AWG
--	-----------

Esecuzione

Con custodia	No
Posizione del conduttore di neutro	A sinistra

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	stagnato
Lunghezza di spelatura	12 mm
Resistenza di contatto	≤ 6 mOhm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	Fessura M2,5/0,4-0,6 Nm
Viti di terra	H1/1,2-1,6 Nm


Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale a PE	250 V
Corrente nominale	10 A
Tensione nominale di tenuta	4 kV



Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
76.326.4028.0	Custodia fissa BAS GUT GV 16H A	
76.327.4028.0	Custodia fissa BAS GUT GW 16H A	
73.326.4028.0	Custodia fissa BAS GUT GX 16H A	
73.327.4028.0	Custodia fissa BAS GUT GY 16H A	

Gezeichnete Ausführung
40-polig
Drawn version 40 poles



Ansicht ohne Abschlussplatte
gezeichnet!
View is drawn without closing
plate!



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Polzahl pole	A	B
73.100.4053.0	40	77,5	53,8
73.100.6453.0	64	104	84,3

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Index	
		/			1:1	Entworfen	22.02.				Schmitt J.
		/		Geprüft	-	-					
		/		Normgepr.	-	-					
		/	 wieland	Elektrische Verbindungen	Ersatz für: -						
		/			Benennung						
		/			KLEMMEN_ADAPTER						
		/			mit Buchseneinsatz, SL links						
		/			Terminal adaptor, socket insert earth left						
Buchstabe		Datum / Blatt									
Änderung											