


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.116.1053.0

Adattatore multipolare BAS SAF KR 10 2,5 50



Nr. Art.	70.116.1053.0
EAN	4015573608986
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Dimensione (secondo DIN 43880)	10
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C
Adatto per montaggio modulare	No

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a molla
Numero di poli	10
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	10
Con protezione filo	sì
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	2,5 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	16 A
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²

Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm ²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	20-12 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
Design	breve (4 campi di marcatura)
Posizione del conduttore di neutro	a destra

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Lunghezza di spelatura	9 mm
Resistenza di contatto	≤ 3 mOhm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	500 V
Tensione nominale a PE	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.502.4000.0	Cacciavite DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.300.1002.0	Inserto femmina BAS BUS 10 2,5 50 AG	
70.300.1040.0	Inserto femmina BAS BUS 10 2,5 50	
70.301.1040.0	Inserto femmina BAS BUS 10 2,5 50 AU	
70.302.1040.0	Inserto femmina BAS BUS OD 10 2,5 50	
70.500.1053.0	Inserto femmina BAS BUF 10 2,5 50	
70.502.1053.0	Inserto femmina BAS BUM 10 2,5 50 AG	
70.700.1058.0	Inserto femmina BAS BUC 10 50	
71.320.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GK 10 A	
71.325.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GP 10 A	
71.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 10 M20 A0	
71.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 10 M20 A1	
71.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M20 A0	
71.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M20 A1	
71.333.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A0	
71.333.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A1	
71.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M25 A0	
71.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M25 A1	
71.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 10 M20 A0	
71.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 10 M20 A1	
71.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 10 M20 A0	
71.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 10 M20 A1	
71.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 10 M20 A0	
71.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 10 M20 A1	
71.343.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 10 M20 A0	
71.343.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 10 M20 A1	
70.320.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GA 10 A	
70.325.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GE 10 A	

70.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M20 A0	
70.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M20 A1	
70.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M20 A0	
70.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M20 A1	
70.333.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 10 M20 A0	
70.333.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 10 M20 A1	
70.334.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M25 A0	
70.334.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M25 A1	
70.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M25 50 A0	
70.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M25 A1	
70.337.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 10 M25 A1	
70.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 10 M20 A0	
70.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 10 M20 A1	
70.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 10 M20 A0	
70.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 10 M20 A1	
70.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 10 M20 A0	
70.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 10 M20 A1	
70.343.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 10 M20 A0	
70.343.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 10 M20 A1	
70.344.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M25 A	
70.405.1053.0	Inserto femmina BAS BUP 10 2,5 50 AG	