

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 72.713.1453.0

Inserto spina POW STC 12/2 DE



Nr. Art.	72.713.1453.0
EAN	4049088168550
Quantità per ordine	5 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	Crimp
Numero di poli	12
Con protezione filo	No
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Sezione minima conduttore filo flessibile	0,14 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	6 mm²

Esecuzione

Con custodia	No
--------------	----

Contatti

Materiale del contatto	Vedi contatti
Superficie	Vedi contatti

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	690 V
Corrente nominale	40 A
Tensione nominale di tenuta	4 kV

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
----------	------	-------------


05.545.7900.8	Contatto spina 0,14-0,37/26-22	
05.545.8000.8	Contatto spina 0,5/20	
05.545.8100.8	Contatto spina 0,75/18	
05.545.8200.8	Contatto spina 1,0/18	
05.545.8300.8	Contatto spina 1,5/16	
05.545.9200.8	Contatto spina 1,5/16	
05.545.9300.8	Contatto spina 2,5/14	
05.545.9400.8	Contatto spina 4/12	
05.545.9500.8	Contatto spina 6/10	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
76.350.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A0	
76.350.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A1	
76.350.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A2	
76.350.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M25 A3	
76.351.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GH 16H M20 A1	
76.351.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A0	
76.352.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 16HM25 A1	
76.352.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A2	
76.352.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16H M25 A3	
76.353.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A0	
76.353.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 16HM32 A1	
76.353.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A2	
76.353.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M32 A3	
76.354.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A0	
76.354.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A1	
76.354.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A2	
76.354.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16H M32 A3	
76.360.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M40 A0	
76.360.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM40 50 A1	
76.362.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM40 50 A1	
76.374.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GL 40HM32 50 A0	
76.330.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A0	
76.330.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A1	
76.331.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A0	
76.331.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A1	
76.333.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A0	
76.333.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A1	
76.334.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A0	
76.334.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A1	
76.335.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A0	
76.335.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A1	
76.337.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A0	
76.337.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A1	
76.340.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A0	
76.340.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A1	
76.341.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A0	
76.341.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A1	
76.342.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A0	
76.342.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A1	
76.343.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A0	
76.343.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A1	

76.344.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A0	
76.344.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A1	
76.345.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 16HM32 A0	
76.345.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM32 50 A1	
76.346.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A0	
76.346.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A1	
76.347.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A0	
76.347.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A1	
73.350.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A0	
73.350.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A1	
73.350.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A2	
73.350.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16H M25 A3	
73.351.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A0	
73.351.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A1	
73.351.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A2	
73.351.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A3	
73.352.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A0	
73.352.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A1	
73.352.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A2	
73.352.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16H M25 A3	
73.353.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A0	
73.353.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A1	
73.353.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A2	
73.353.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM32 A3	
73.354.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A0	
73.354.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A1	
73.354.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A2	
73.354.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 A2	
73.355.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A0	
73.355.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A1	
73.355.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A2	
73.355.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 A2	
73.357.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A0	
73.357.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A1	
73.357.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A2	
73.357.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 A3	
73.358.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A0	
73.358.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A1	
73.358.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A2	
73.358.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 A3	
73.359.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A0	
73.359.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A1	
73.359.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A2	
73.359.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 A3	
73.360.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A0	
73.360.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 50 A1	
73.360.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A2	
73.362.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 A0	
73.362.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 50 A1	
73.330.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A0	
73.330.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A1	
73.331.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM25 50 A0	
73.331.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16M25 50 A1	
73.333.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A0	
73.333.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A1	
73.334.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A0	
73.334.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A1	

73.335.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A0	
73.335.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A1	
73.337.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A0	
73.337.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A1	
73.338.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.339.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A0	
73.339.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.340.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.340.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM25 50 A1	
73.341.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.341.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM25 50 A1	
73.342.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A0	
73.342.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A1	
73.343.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A0	
73.343.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A1	
73.344.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A0	
73.344.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A1	
73.345.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A0	
73.345.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A1	
73.346.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A0	
73.346.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A1	
73.347.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM32 50 A0	
73.347.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 40HM32 50 A1	
73.353.4045.1	Custodia mobile BAS GOE GA 16HM32 50 A1	
70.320.1638.0	Custodia fissa BAS GUE GA 16 50 A	
72.703.1453.0	Inserto femmina POW BUC 12/2 DE	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.