Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.700.6458.0

Inserto femmina HD BUC 64 25



Nr. Art.	73.700.6458.0
EAN	4015573230255
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Cicli ad innesto	50
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	Crimp
Numero di poli	64
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	64
Con protezione filo	No
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. CSA	10 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,2 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	1,5 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	24-16 AWG

Esecuzione

Con custodia	No

Contatti

Materiale del contatto	Vedi contatti
Superficie	Vedi contatti
Resistenza di contatto	# 4 mOhm

Lunghezza di spelatura	4 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	Fessura M3,5/0,8-1,0 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale a PE	250 V
Corrente nominale	10 A
Tensione nominale di tenuta	4 kV

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
02.124.0900.0	Contatto presa 0,2-0,56 QMM	
02.124.0929.0	Contatto presa 0,2-0,56 QMM	
02.124.1000.0	Contatto presa 0,5-1,5 QMM	
02.124.1029.0	Contatto presa 0,5-1,5 QMM	
02.124.1400.0	Contatto presa 0,5-1,5 QMM AU	
02.124.1429.0	Contatto presa 0,5-1,5 QMM AU	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
73.110.6453.0	Adattatore HD SAS WL 64 2,5 25	
73.115.6453.0	Adattatore HD SAS WR 64 2,5 25	
73.710.6458.0	Inserto spina HD STC 64 25	
76.338.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM40 A1	
76.339.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM40 A1	
76.350.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A0	
76.350.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A1	
76.350.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A2	
76.350.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M25 A3	
76.351.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A0	
76.351.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A1	
76.351.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A0	
76.352.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A1	
76.352.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A2	
76.352.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M25 A3	
76.353.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A0	
76.353.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A1	
76.353.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A2	
76.353.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M32 A3	
76.354.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A0	
76.354.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A1	
76.354.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A2	
76.354.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M32 A3	
76.360.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M40 A1	
76.362.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M40 A1	
76.334.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A0	
76.334.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A1	
76.335.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A0	
76.335.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A1	
76.337.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A0	
76.337.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A1	
76.344.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A0	

76.344.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A1	
76.345.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A0	
76.345.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A1	
76.346.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A0	
76.346.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A1	
76.347.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A0	
76.347.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A1	
73.350.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A0	
73.350.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A1	
73.350.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A2	
73.350.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M25 A3	
73.351.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A0	
73.351.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A1	
73.351.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A0	
73.352.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A1	
73.352.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A2	
73.352.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24H M25 A3	
73.353.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A0	
73.353.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A1	
73.353.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A2	
73.353.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A3	
73.354.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A0	
73.354.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A1	
73.354.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A2	
73.354.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 A3	
73.355.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A0	
73.355.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A1	
73.355.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A2	
73.355.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 A3	
73.357.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A0	
73.357.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A1	
73.357.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A2	
73.357.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 A3	
73.358.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A0	
73.358.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A1	
73.358.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A2	
73.358.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 A3	
73.359.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A0	
73.359.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A1	
73.359.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A2	
73.359.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 A3	
73.360.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A0	
73.360.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 50 A1	
73.360.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A2	
73.362.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 A0	
73.362.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 50 A1	
73.365.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM40 A1	
73.367.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM40 A0	
73.334.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A0	
73.334.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A1	
73.335.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A0	
73.335.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A1	
73.337.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A0	
73.337.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A1	
73.338.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24H M40 A1	

73.339.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24H M40 A1	
73.344.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A0	
73.344.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A1	
73.345.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A0	
73.345.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A1	
73.346.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A0	
73.346.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A1	
73.347.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A0	
73.347.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A1	
70.320.2438.0	Custodia fissa BAS GUE GA 24 50 A	

Disegno tecnico

