Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.700.4058.0

Inserto femmina HD BUC 40 25



Nr. Art.	73.700.4058.0
EAN	4015573230248
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Cicli ad innesto	50
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	Crimp
Numero di poli	40
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	40
Con protezione filo	No
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. CSA	10 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,2 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	1,5 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	24-16 AWG

Esecuzione

Con custodia	No

Contatti

Materiale del contatto	Vedi contatti
Superficie	Vedi contatti
Resistenza di contatto	# 4 mOhm

Lunghezza di spelatura	4 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	Fessura M3,5/0,8-1,0 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale a PE	250 V
Corrente nominale	10 A
Tensione nominale di tenuta	4 kV

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
02.124.0900.0	Contatto presa 0,2-0,56 QMM	
02.124.0929.0	Contatto presa 0,2-0,56 QMM	
02.124.1000.0	Contatto presa 0,5-1,5 QMM	
02.124.1029.0	Contatto presa 0,5-1,5 QMM	
02.124.1400.0	Contatto presa 0,5-1,5 QMM AU	
02.124.1429.0	Contatto presa 0,5-1,5 QMM AU	


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
73.110.4053.0	Adattatore HD SAS WL 40 2,5 25	
73.115.4053.0	Adattatore HD SAS WR 40 2,5 25	
73.710.4058.0	Inserto spina HD STC 40 25	
76.350.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A0	
76.350.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A1	
76.350.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A2	
76.350.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M25 A3	
76.351.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GH 16H M20 A1	
76.351.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A0	
76.352.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 16HM25 A1	
76.352.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A2	
76.352.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16H M25 A3	
76.353.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A0	
76.353.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 16HM32 A1	
76.353.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A2	
76.353.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M32 A3	
76.354.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A0	
76.354.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A1	
76.354.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A2	
76.354.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16H M32 A3	
76.360.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M40 A0	
76.360.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM40 50 A1	
76.362.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM40 50 A1	
76.374.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GL 40HM32 50 A0	
76.330.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A0	
76.330.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A1	
76.331.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A0	
76.331.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A1	
76.333.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A0	
76.333.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A1	
76.334.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A0	

76.334.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A1	
76.335.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A0	
76.335.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A1	
76.337.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A0	
76.337.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A1	
76.340.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A0	
76.340.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A1	
76.341.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A0	
76.341.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A1	
76.342.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A0	
76.342.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A1	
76.343.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A0	
76.343.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A1	
76.344.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A0	
76.344.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A1	
76.345.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 16HM32 A0	
76.345.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM32 50 A1	
76.346.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A0	
76.346.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A1	
76.347.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A0	
76.347.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A1	
73.350.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A0	
73.350.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A1	
73.350.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A2	
73.350.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16H M25 A3	
73.351.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A0	
73.351.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A1	
73.351.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A2	
73.351.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A3	
73.352.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A0	
73.352.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A1	
73.352.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A2	
73.352.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16H M25 A3	
73.353.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A0	
73.353.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A1	
73.353.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A2	
73.353.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM32 A3	
73.354.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A0	
73.354.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A1	
73.354.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A2	
73.354.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 A2	
73.355.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A0	
73.355.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A1	
73.355.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A2	
73.355.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 A2	
73.357.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A0	
73.357.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A1	
73.357.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A2	
73.357.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 A3	
73.358.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A0	
73.358.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A1	
73.358.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A2	
73.358.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 A3	
73.359.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A0	
73.359.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A1	
73.359.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A2	
73.359.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 A3	

73.360.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A0	
73.360.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 50 A1	
73.360.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A2	
73.362.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 A0	
73.362.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 50 A1	
73.330.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A0	
73.330.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A1	
73.331.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM25 50 A0	
73.331.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16M25 50 A1	
73.333.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A0	
73.333.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A1	
73.334.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A0	
73.334.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A1	
73.335.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A0	
73.335.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A1	
73.337.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A0	
73.337.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A1	
73.338.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.339.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A0	
73.339.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.340.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.340.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM25 50 A1	
73.341.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.341.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM25 50 A1	
73.342.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A0	
73.342.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A1	
73.343.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A0	
73.343.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A1	
73.344.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A0	
73.344.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A1	
73.345.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A0	
73.345.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A1	
73.346.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A0	
73.346.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A1	
73.347.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM32 50 A0	
73.347.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 40HM32 50 A1	
73.353.4045.1	Custodia mobile BAS GOE GA 16HM32 50 A1	
70.320.1638.0	Custodia fissa BAS GUE GA 16 50 A	

Disegno tecnico



Buchseneinsatz
sockert insert
73.700.4058.0

Steckereinsatz
plug insert
73.710.4058.0

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (Z) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.700.4058.0 01K	Index
	/	2:1		Entworfen	25.02.	Schmitt J.		
	/			Geprüft	-	-		
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/		wieland Elektrische Verbindungen				Benennung	
	/						KONTAKTEINSATZ	
Buchstabe	Datum / Blatt						Buchseneinsatz / Steckereinsatz sockert insert / plug insert	
Änderung								

73700405801K_4 G40W028 Schmitt 2005-02-25T11:01:03 1.000