Data sheet del prodotto

Nr. Art. 72.710.2458.0

Inserto spina BAS STC 24 69



Nr. Art.	72.710.2458.0
EAN	4015573228801
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Cicli ad innesto	200
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	Crimp
Numero di poli	22
Più contatti di commutazione	2
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	24
Con protezione filo	No
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	4 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	20-12 AWG

Esecuzione

Con custodia	No

Contatti

Materiale del contatto	Vedi contatti
Superficie	Vedi contatti
Resistenza di contatto	# 1,5 mOhm

Lunghezza di spelatura	7 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	690 V
Tensione nominale a PE	690 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	8 kV

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
76.338.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM40 A1	
76.339.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM40 A1	
71.350.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A0	
71.350.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A1	
71.350.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A2	
71.350.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A3	
71.352.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A0	
71.352.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A1	
71.352.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A2	
71.352.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A3	
71.353.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A0	
71.353.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A1	
71.353.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A2	
71.353.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A3	
71.354.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A0	
71.354.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A1	
71.354.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A2	
71.354.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A3	
71.372.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GL 24 M25 A0	
71.372.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GL 24 M25 A1	
71.374.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GL 24 M32 A0	
71.450.2437.1	Custodia mobile BAS GOM GG24 M25 B1	
71.452.2437.1	Custodia mobile BAS GOM GI24 M25 B1	
71.472.2437.1	Custodia mobile BAS GOM GL24 M25 B1	
76.350.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A0	
76.350.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A1	
76.350.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A2	
76.350.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M25 A3	
76.351.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A0	
76.351.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A1	
76.351.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A0	
76.352.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A1	
76.352.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A2	
76.352.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M25 A3	
76.353.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A0	
76.353.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A1	
76.353.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A2	
76.353.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M32 A3	
76.354.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A0	
76.354.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A1	
76.354.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A2	


76.354.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M32 A3	
76.360.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M40 A1	
76.362.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M40 A1	
71.320.2428.0	Custodia fissa BAS GUT GK 24 A	
71.325.2428.0	Custodia fissa BAS GUT GP 24 A	
71.330.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GL 24 M25 A0	
71.330.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24 M25 A1	
71.331.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GM 24 M25 A0	
71.331.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24 M25 A1	
71.333.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GO 24 M25 A0	
71.333.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GO 24 M25 A1	
71.340.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GR 24 M25 A0	
71.340.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GR 24 M25 A1	
71.341.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GS 24 M25 A0	
71.341.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GS 24 M25 A1	
71.342.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GT 24 M25 A0	
71.342.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GT 24 M25 A1	
71.343.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GU 24 M25 A0	
71.343.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GU 24 M25 A1	
71.420.2437.0	Custodia fissa BAS GUM GK 24 B	
71.425.2437.0	Custodia fissa BAS GUM GP 24 B	
71.430.2437.1	Custodia fissa BAS GUM GL 24 M25 B1	
71.431.2437.1	Custodia fissa BAS GUM GM 24 M25 B1	
71.440.2437.1	Custodia fissa BAS GUM GR 24 M25 B1	
71.441.2437.1	Custodia fissa BAS GUM GS 24 M25 B1	
76.334.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A0	
76.334.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A1	
76.335.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A0	
76.335.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A1	
76.337.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A0	
76.337.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A1	
76.344.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A0	
76.344.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A1	
76.345.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A0	
76.345.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A1	
76.346.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A0	
76.346.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A1	
76.347.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A0	
76.347.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A1	
70.350.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A0	
70.350.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A1	
70.350.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A2	
70.350.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A3	
70.352.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A0	
70.352.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A1	
70.352.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A2	
70.352.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A3	
70.353.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A0	
70.353.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A1	
70.353.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A2	
70.353.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A3	
70.354.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A0	
70.354.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A1	
70.354.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A2	
70.354.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A3	
70.355.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A0	
70.355.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A1	

70.355.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A2	
70.355.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A3	
70.357.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A0	
70.357.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A1	
70.357.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A2	
70.357.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A3	
70.358.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A0	
70.358.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A1	
70.358.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A2	
70.358.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A3	
70.359.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A0	
70.359.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A1	
70.359.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A2	
70.359.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A3	
70.374.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 A0	
70.374.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 50 A1	
70.374.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 A3	
72.250.2435.2	Custodia mobile POW GOT GA 24 M50 69 A2	
73.350.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A0	
73.350.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A1	
73.350.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A2	
73.350.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M25 A3	
73.351.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A0	
73.351.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A1	
73.351.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A0	
73.352.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A1	
73.352.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A2	
73.352.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24H M25 A3	
73.353.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A0	
73.353.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A1	
73.353.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A2	
73.353.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A3	
73.354.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A0	
73.354.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A1	
73.354.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A2	
73.354.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 A3	
73.355.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A0	
73.355.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A1	
73.355.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A2	
73.355.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 A3	
73.357.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A0	
73.357.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A1	
73.357.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A2	
73.357.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 A3	
73.358.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A0	
73.358.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A1	
73.358.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A2	
73.358.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 A3	
73.359.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A0	
73.359.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A1	
73.359.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A2	
73.359.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 A3	
73.360.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A0	
73.360.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 50 A1	
73.360.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A2	

73.362.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 A0	
73.362.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 50 A1	
73.365.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM40 A1	
73.367.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM40 A0	
70.320.2428.0	Custodia fissa BAS GUT GA 24 A	
70.325.2428.0	Custodia fissa BAS GUT GE 24 A	
70.330.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GB 24 M25 A0	
70.330.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24 M25 A1	
70.331.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GC 24 M25 A0	
70.331.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24 M25 A1	
70.333.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GD 24 M25 A0	
70.333.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GD 24 M25 A1	
70.340.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GF 24 M25 A0	
70.340.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GF 24 M25 A1	
70.341.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GG 24 M25 A0	
70.341.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GG 24 M25 A1	
70.342.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GH 24 M25 A0	
70.342.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GH 24 M25 A1	
70.343.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GI 24 M25 A0	
70.343.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GI 24 M25 A1	
73.334.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A0	
73.334.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A1	
73.335.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A0	
73.335.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A1	
73.337.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A0	
73.337.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A1	
73.338.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24H M40 A1	
73.339.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24H M40 A1	
73.344.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A0	
73.344.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A1	
73.345.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A0	
73.345.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A1	
73.346.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A0	
73.346.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A1	
73.347.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A0	
73.347.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A1	


Disegno tecnico

Polbelegung / pole assignment
Steckerseite / plug side
Steckereinsatz / plug insert




Gezeichnete Ausführung:
drawn version:

Steckereinsatz / plug insert
72.710.2458.0



Buchseneinsatz / sockert insert
72.700.2458.0



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	Teile - Nr.	L	l
Buchseneinsatz sockert insert	72.700.0658.0	49,8	44
	72.700.1058.0	62,8	57
	72.700.1658.0	83,3	77,5
	72.700.2458.0	109,8	104
Steckereinsatz plug insert	72.710.0658.0	49,8	44
	72.710.1058.0	62,8	57
	72.710.1658.0	83,3	77,5
	72.710.2458.0	109,8	104

Polbelegung / pole assignment
Buchsenseite / sockert side
Buchseneinsatz / sockert insert

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document QU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
			gezeichnet / drawn	06.09.	Treschan	T 72.700.2458.0 01K	b
		Maßstab/Scale %	geprüft / checked	-	-		
			Normgeprüft / Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
b	04.10.2006/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title	KONTAKTEINSATZ		
a	15.09.2006/				Buchseneinsatz / Steckereinsatz sockert insert / plug insert		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

QU-PEM-08/91

727002458001K_4 CADW1044 treschan 2006-10-04T13:53:33 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.