
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.410.0640.0

Inserto spina BAS STS 6 2,5 64



Nr. Art.	70.410.0640.0
EAN	4015573223301
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Cicli ad innesto	200
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	6
Più contatti di commutazione	2
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	8
Con protezione filo	sì
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	0,5 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	2,5 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	16 A
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	22-14 AWG

Esecuzione

Con custodia	No

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	zincato
Resistenza di contatto	# 1,5 mOhm
Lunghezza di spelatura	7 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	690 V
Tensione nominale a PE	400 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
71.350.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M25 A0	
71.350.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M25 A1	
71.350.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M25 A2	
71.350.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M25 A3	
71.352.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M25 A0	
71.352.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M25 A1	
71.352.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M25 A2	
71.352.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M25 A3	
71.353.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M32 A0	
71.353.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M32 A1	
71.353.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M32 A2	
71.353.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M32 A3	
71.354.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A0	
71.354.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A1	
71.354.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A2	
71.354.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A3	
71.372.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GL 16 M25 A0	
71.372.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GL 16 M25 A1	
71.372.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GL 16 M25 A3	
71.450.1637.1	Custodia mobile BAS GOM GG16 M25 B1	
71.452.1637.1	Custodia mobile BAS GOM GI16 M25 B1	
71.472.1637.1	Custodia mobile BAS GOM GL16 M25 B1	
76.350.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A0	
76.350.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A1	
76.350.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A2	
76.350.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M25 A3	
76.351.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GH 16H M20 A1	
76.351.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A0	
76.352.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 16HM25 A1	
76.352.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A2	
76.352.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16H M25 A3	
76.353.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A0	
76.353.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 16HM32 A1	
76.353.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A2	

76.353.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M32 A3	
76.354.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A0	
76.354.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A1	
76.354.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A2	
76.354.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16H M32 A3	
76.360.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M40 A0	
76.360.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM40 50 A1	
76.362.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM40 50 A1	
76.374.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GL 40HM32 50 A0	
71.320.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GK 16 A	
71.325.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GP 16 A	
71.330.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 16 M25 A0	
71.330.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 16 M25 A1	
71.331.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 16 M25 A0	
71.331.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 16 M25 A1	
71.333.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 16 M25 A0	
71.333.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 16 M25 A1	
71.340.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GR 16 M25 A0	
71.340.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GR 16 M25 A1	
71.341.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GS 16 M25 A0	
71.341.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GS 16 M25 A1	
71.342.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GT 16 M25 A0	
71.342.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GT 16 M25 A1	
71.343.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GU 16 M25 A0	
71.343.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GU 16 M25 A1	
71.420.1637.0	Custodia fissa BAS GUM GK 16 B	
71.425.1637.0	Custodia fissa BAS GUM GP 16 B	
71.430.1637.1	Custodia fissa BAS GUM GL 16 M25 B1	
71.431.1637.1	Custodia fissa BAS GUM GM 16 M25 B1	
71.440.1637.1	Custodia fissa BAS GUM GR 16 M25 B1	
71.441.1637.1	Custodia fissa BAS GUM GS 16 M25 B1	
76.330.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A0	
76.330.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A1	
76.331.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A0	
76.331.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A1	
76.333.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A0	
76.333.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A1	
76.334.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A0	
76.334.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A1	
76.335.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A0	
76.335.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A1	
76.337.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A0	
76.337.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A1	
76.340.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A0	
76.340.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A1	
76.341.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A0	
76.341.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A1	
76.342.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A0	
76.342.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A1	
76.343.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A0	
76.343.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A1	
76.344.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A0	
76.344.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A1	
76.345.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 16HM32 A0	
76.345.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM32 50 A1	
76.346.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A0	
76.346.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A1	

76.347.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A0	
76.347.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A1	
70.350.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M25 A0	
70.350.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M25 A1	
70.350.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M25 A2	
70.350.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M25 A3	
70.352.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M25 A0	
70.352.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M25 A1	
70.352.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M25 A2	
70.352.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M25 A3	
70.353.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M32 A0	
70.353.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M32 A1	
70.353.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M32 A2	
70.353.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M32 A3	
70.354.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A0	
70.354.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A1	
70.354.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A2	
70.354.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A3	
70.355.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A0	
70.355.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A1	
70.355.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A2	
70.355.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A3	
70.357.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M25 A0	
70.357.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M25 A1	
70.357.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M25 A2	
70.357.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M25 A3	
70.358.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M32 A0	
70.358.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M32 A1	
70.358.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M32 A2	
70.358.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M32 A3	
70.359.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A0	
70.359.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A1	
70.359.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A2	
70.359.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A3	
70.372.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GK 16 M25 A0	
70.372.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GK 16 M25 A1	
70.372.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GK 16 M25 A3	
72.250.1635.2	Custodia mobile POW GOT GA 16 M40 69 A2	
73.350.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A0	
73.350.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A1	
73.350.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A2	
73.350.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16H M25 A3	
73.351.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A0	
73.351.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A1	
73.351.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A2	
73.351.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A3	
73.352.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A0	
73.352.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A1	
73.352.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A2	
73.352.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16H M25 A3	
73.353.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A0	
73.353.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A1	
73.353.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A2	
73.353.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM32 A3	
73.354.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A0	
73.354.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A1	
73.354.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A2	

73.354.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 A2	
73.355.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A0	
73.355.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A1	
73.355.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A2	
73.355.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 A2	
73.357.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A0	
73.357.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A1	
73.357.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A2	
73.357.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 A3	
73.358.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A0	
73.358.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A1	
73.358.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A2	
73.358.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 A3	
73.359.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A0	
73.359.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A1	
73.359.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A2	
73.359.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 A3	
73.360.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A0	
73.360.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 50 A1	
73.360.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A2	
73.362.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 A0	
73.362.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 50 A1	
70.320.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GA 16 A	
70.325.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GE 16 A	
70.330.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16 M25 A0	
70.330.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16 M25 A1	
70.331.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16 M25 A0	
70.331.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16 M25 A1	
70.333.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16 M25 A0	
70.333.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16 M25 A1	
70.340.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GF 16 M25 A0	
70.340.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16 M25 A1	
70.341.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GG 16 M25 A0	
70.341.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16 M25 A1	
70.342.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16 M25 A0	
70.342.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16 M25 A1	
70.343.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16 M25 A0	
70.343.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GI 16 M25 A1	
73.330.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A0	
73.330.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A1	
73.331.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM25 50 A0	
73.331.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16M25 50 A1	
73.333.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A0	
73.333.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A1	
73.334.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A0	
73.334.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A1	
73.335.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A0	
73.335.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A1	
73.337.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A0	
73.337.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A1	
73.338.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.339.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A0	
73.339.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.340.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.340.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM25 50 A1	
73.341.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.341.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM25 50 A1	

73.342.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A0	
73.342.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A1	
73.343.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A0	
73.343.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A1	
73.344.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A0	
73.344.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A1	
73.345.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A0	
73.345.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A1	
73.346.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A0	
73.346.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A1	
73.347.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM32 50 A0	
73.347.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 40HM32 50 A1	