

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.810.3256.0

Inserto spina BAS STCK 32 50 PC



Nr. Art.	70.810.3256.0
EAN	4015573861961
Quantità per ordine	5 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Dimensione alternativa	16H
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	Crimp
Numero di poli	32
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	32
Con protezione filo	No
Contatto di protezione	si

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm ²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm ²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	20-12 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
--------------	----

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
------------------------	--------------

Superficie	placcato argento e/o dorato
Resistenza di contatto	# 1,5 mOhm
Lunghezza di spelatura	7 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	500 V
Tensione nominale a PE	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.800.3256.0	Inserito femmina BAS BUCK 32 50 PC	
71.350.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M25 A0	
71.350.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M25 A1	
71.350.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M25 A2	
71.350.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M25 A3	
71.352.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M25 A0	
71.352.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M25 A1	
71.352.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M25 A2	
71.352.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M25 A3	
71.353.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M32 A0	
71.353.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M32 A1	
71.353.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M32 A2	
71.353.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16 M32 A3	
71.354.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A0	
71.354.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A1	
71.354.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A2	
71.354.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A3	
71.372.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GL 16 M25 A0	
71.372.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GL 16 M25 A1	
71.372.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GL 16 M25 A3	
71.450.1637.1	Custodia mobile BAS GOM GG16 M25 B1	
71.452.1637.1	Custodia mobile BAS GOM GI16 M25 B1	
71.472.1637.1	Custodia mobile BAS GOM GL16 M25 B1	
76.350.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A0	
76.350.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A1	
76.350.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A2	
76.350.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M25 A3	
76.351.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GH 16H M20 A1	
76.351.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A0	
76.352.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 16HM25 A1	
76.352.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A2	
76.352.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16H M25 A3	
76.353.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A0	
76.353.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 16HM32 A1	
76.353.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A2	
76.353.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M32 A3	
76.354.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A0	
76.354.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A1	

76.354.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A2	
76.354.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 16H M32 A3	
76.360.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 16H M40 A0	
76.360.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 40HM40 50 A1	
76.362.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 40HM40 50 A1	
76.374.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GL 40HM32 50 A0	
71.320.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GK 16 A	
71.325.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GP 16 A	
71.330.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 16 M25 A0	
71.330.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 16 M25 A1	
71.331.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 16 M25 A0	
71.331.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 16 M25 A1	
71.333.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 16 M25 A0	
71.333.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 16 M25 A1	
71.340.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GR 16 M25 A0	
71.340.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GR 16 M25 A1	
71.341.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GS 16 M25 A0	
71.341.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GS 16 M25 A1	
71.342.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GT 16 M25 A0	
71.342.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GT 16 M25 A1	
71.343.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GU 16 M25 A0	
71.343.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GU 16 M25 A1	
71.420.1637.0	Custodia fissa BAS GUM GK 16 B	
71.425.1637.0	Custodia fissa BAS GUM GP 16 B	
71.430.1637.1	Custodia fissa BAS GUM GL 16 M25 B1	
71.431.1637.1	Custodia fissa BAS GUM GM 16 M25 B1	
71.440.1637.1	Custodia fissa BAS GUM GR 16 M25 B1	
71.441.1637.1	Custodia fissa BAS GUM GS 16 M25 B1	
76.330.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A0	
76.330.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A1	
76.331.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A0	
76.331.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A1	
76.333.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A0	
76.333.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A1	
76.334.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A0	
76.334.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A1	
76.335.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A0	
76.335.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A1	
76.337.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A0	
76.337.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A1	
76.340.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A0	
76.340.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A1	
76.341.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A0	
76.341.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A1	
76.342.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A0	
76.342.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A1	
76.343.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A0	
76.343.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A1	
76.344.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A0	
76.344.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A1	
76.345.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 16HM32 A0	
76.345.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 40HM32 50 A1	
76.346.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A0	
76.346.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A1	
76.347.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A0	
76.347.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A1	
70.350.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M25 A0	



70.350.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M25 A1	
70.350.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M25 A2	
70.350.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M25 A3	
70.352.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M25 A0	
70.352.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M25 A1	
70.352.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M25 A2	
70.352.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M25 A3	
70.353.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M32 A0	
70.353.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M32 A1	
70.353.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M32 A2	
70.353.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16 M32 A3	
70.354.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A0	
70.354.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A1	
70.354.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A2	
70.354.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16 M32 A3	
70.355.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A0	
70.355.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A1	
70.355.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A2	
70.355.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A3	
70.357.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M25 A0	
70.357.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M25 A1	
70.357.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M25 A2	
70.357.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M25 A3	
70.358.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M32 A0	
70.358.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M32 A1	
70.358.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M32 A2	
70.358.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16 M32 A3	
70.359.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A0	
70.359.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A1	
70.359.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A2	
70.359.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A3	
70.372.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GK 16 M25 A0	
70.372.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GK 16 M25 A1	
70.372.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GK 16 M25 A3	
72.250.1635.2	Custodia mobile POW GOT GA 16 M40 69 A2	
73.350.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A0	
73.350.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A1	
73.350.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A2	
73.350.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16H M25 A3	
73.351.1635.0	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A0	
73.351.1635.1	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A1	
73.351.1635.2	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A2	
73.351.1635.3	Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A3	
73.352.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A0	
73.352.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A1	
73.352.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A2	
73.352.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16H M25 A3	
73.353.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A0	
73.353.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A1	
73.353.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A2	
73.353.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM32 A3	
73.354.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A0	
73.354.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A1	
73.354.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A2	
73.354.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 A2	
73.355.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A0	
73.355.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A1	

73.355.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A2	
73.355.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 A2	
73.357.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A0	
73.357.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A1	
73.357.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A2	
73.357.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 A3	
73.358.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A0	
73.358.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A1	
73.358.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A2	
73.358.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 A3	
73.359.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A0	
73.359.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A1	
73.359.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A2	
73.359.4035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 A3	
73.360.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A0	
73.360.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 50 A1	
73.360.4035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A2	
73.362.4035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 A0	
73.362.4035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 50 A1	
70.320.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GA 16 A	
70.325.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GE 16 A	
70.330.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16 M25 A0	
70.330.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16 M25 A1	
70.331.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16 M25 A0	
70.331.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16 M25 A1	
70.333.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16 M25 A0	
70.333.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16 M25 A1	
70.340.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GF 16 M25 A0	
70.340.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16 M25 A1	
70.341.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GG 16 M25 A0	
70.341.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16 M25 A1	
70.342.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16 M25 A0	
70.342.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16 M25 A1	
70.343.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16 M25 A0	
70.343.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GI 16 M25 A1	
73.330.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A0	
73.330.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A1	
73.331.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM25 50 A0	
73.331.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM25 50 A1	
73.333.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A0	
73.333.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A1	
73.334.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A0	
73.334.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A1	
73.335.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A0	
73.335.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A1	
73.337.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A0	
73.337.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A1	
73.338.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.339.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A0	
73.339.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.340.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.340.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM25 50 A1	
73.341.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.341.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM25 50 A1	
73.342.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A0	
73.342.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A1	
73.343.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A0	


73.343.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A1	
73.344.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A0	
73.344.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A1	
73.345.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A0	
73.345.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A1	
73.346.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A0	
73.346.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A1	
73.347.4035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16HM32 50 A0	
73.347.4035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 40HM32 50 A1	

Verpackung/packaging: 5 Stück im Kartion / 5 pieces in the cardboard

gezeichnet/drawn: 70.810.3256.0



X (um 180° gedreht/around 180° turned)



Technische Daten
Technical Data

Bemessungsspannung rated voltage	500V
Bemessungsstrom rated current	16A
Bemessungsstoßspannung rated peak voltage	6kV
Verschmutzungsgrad degree of pollution	3
Isoliermaterial insulating material	Polycarbonat
Brennbarkeitsklasse flamability rating	UL 94 V-0
Temperaturbereich temperature range	-40°C - +125°C

Zubehör - Steckerkontakte Accessories - plug contact		
Bestell-Nr.	Ømm ²	AWG
05.543.70MM.0	0,5	20 AWG
05.543.71MM.0	0,75-1	18 AWG
05.543.72MM.0	1,5	16 AWG
05.543.73MM.0	2,5	14 AWG

MM	Oberfläche surface
01	vergoldet/gold plated
02	versilbert/silver plated

Teile - Nr. part no.	Typ type	A	B	Polz. pole
70.810.1056.0	BAS STCK 10 50 PC	44	51	10
70.810.1856.0	BAS STCK 18 50 PC	57	64	18
70.810.3256.0	BAS STCK 32 50 PC	77,5	84	32
70.810.4656.0	BAS STCK 46 50 PC	104	111	46

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system, to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzufügen. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!								
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1				
/			Werkstoff/Material		2005	Tag/Date		Name		T	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index b
/			Farbe: grau, öhnl. RAL 7032		verschrott drum	07.09.	Dütsch		70.810.1056.0 01K				
/			colour: grey, sim. to RAL 7032		geprüft checked	-	-						
/					Normeng. Stand. check	-	-						
/		Val.	mm	Off./Surf.	mm	Maße in mm/Dimensions are in mm							
b		01.12.2011/	 wieland		Type		Benennung/Title						
a		10.11.2005/			s.Tabelle		STECKERE INSATZ						
Index		Datum / Blatt Date / Sheet			see table		für Crimpkontakte 500V 16A male insert for crimp contacts						
Änderung/Revision			 Hochleistungs-Verbindungen										

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

STECKEREINSATZ
für Crimpkontakte 500V 16A
male insert for crimp contacts

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

08101056001K_2 CADW2035 Schmitt 2011-12-02T07:49:03 1.000