


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.512.2453.0

Inserto spina BAS STM 24 2,5 50 AG



Nr. Art.	70.512.2453.0
EAN	4015573710733
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Cicli ad innesto	500
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a molla
Numero di poli	24
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	24
Con protezione filo	si
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	0,5 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	2,5 mm²
Contatto di protezione	si

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	11,5 A
Corrente nominale sec. CSA	11,5 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,14 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	26-14 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
--------------	----

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Resistenza di contatto	# 3 mOhm
Lunghezza di spelatura	10 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	500 V
Tensione nominale a PE	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.502.4000.0	Cacciavite DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.100.2453.3	Adattatore BAS BAS LL 24 4,0 50	
70.100.2453.4	Adattatore BAS BAS KL 24 4,0 50	
70.105.2453.3	Adattatore BAS BAS LR 24 4,0 50	
70.105.2453.4	Adattatore BAS BAS KR 24 4,0 50	
70.940.2453.3	Set di adattatori morsetto BAS GAZSHLB24 4,0 50	
70.940.2453.4	Set di adattatori morsetto BAS GAZSNLB24 4,0 50	
70.945.2453.3	Set di adattatori morsetto BAS GAZSHRB24 4,0 50	
70.945.2453.4	Set di adattatori morsetto BAS GAZSNRB24 4,0 50	
70.700.2458.0	Inserito femmina BAS BUC 24 50	
76.338.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM40 A1	
76.339.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM40 A1	
76.350.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A0	
76.350.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A1	
76.350.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A2	
76.350.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M25 A3	
76.351.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A0	
76.351.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A1	
76.351.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A0	
76.352.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A1	
76.352.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A2	
76.352.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M25 A3	
76.353.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A0	
76.353.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A1	
76.353.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A2	
76.353.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M32 A3	
76.354.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A0	
76.354.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A1	
76.354.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A2	
76.354.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M32 A3	

76.360.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M40 A1	
76.362.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M40 A1	
76.334.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A0	
76.334.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A1	
76.335.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A0	
76.335.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A1	
76.337.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A0	
76.337.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A1	
76.344.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A0	
76.344.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A1	
76.345.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A0	
76.345.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A1	
76.346.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A0	
76.346.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A1	
76.347.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A0	
76.347.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A1	
72.250.2435.2	Custodia mobile POW GOT GA 24 M50 69 A2	
73.350.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A0	
73.350.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A1	
73.350.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A2	
73.350.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M25 A3	
73.351.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A0	
73.351.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A1	
73.351.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A0	
73.352.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A1	
73.352.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A2	
73.352.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24H M25 A3	
73.353.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A0	
73.353.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A1	
73.353.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A2	
73.353.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A3	
73.354.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A0	
73.354.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A1	
73.354.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A2	
73.354.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 A3	
73.355.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A0	
73.355.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A1	
73.355.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A2	
73.355.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 A3	
73.357.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A0	
73.357.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A1	
73.357.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A2	
73.357.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 A3	
73.358.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A0	
73.358.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A1	
73.358.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A2	
73.358.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 A3	
73.359.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A0	
73.359.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A1	
73.359.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A2	
73.359.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 A3	
73.360.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A0	
73.360.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 50 A1	
73.360.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A2	
73.362.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 A0	

73.362.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 50 A1	
73.365.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM40 A1	
73.367.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM40 A0	
73.334.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A0	
73.334.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A1	
73.335.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A0	
73.335.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A1	
73.337.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A0	
73.337.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A1	
73.338.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24H M40 A1	
73.339.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24H M40 A1	
73.344.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A0	
73.344.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A1	
73.345.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A0	
73.345.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A1	
73.346.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A0	
73.346.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A1	
73.347.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A0	
73.347.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A1	