

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.512.1053.0

Inserto spina BAS STM 10 2,5 50 AG



Nr. Art.	70.512.1053.0
EAN	4015573710719
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Cicli ad innesto	500
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a molla
Numero di poli	10
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	10
Con protezione filo	sì
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	0,5 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	2,5 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	11,5 A
Corrente nominale sec. CSA	11,5 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,14 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²

Sezione conduttore filo flessibile AWG	26-14 AWG
--	-----------

Esecuzione

Con custodia	No
--------------	----

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Resistenza di contatto	# 3 mOhm
Lunghezza di spelatura	10 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	500 V
Tensione nominale a PE	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.502.4000.0	Cacciavite DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.940.1053.3	Set di adattatori morsetto BAS GAZSHLB10 4,0 50	
70.940.1053.4	Set di adattatori morsetto BAS GAZSNLB10 4,0 50	
70.945.1053.3	Set di adattatori morsetto BAS GAZSHRB10 4,0 50	
70.945.1053.4	Set di adattatori morsetto BAS GAZSNRB10 4,0 50	
70.700.1058.0	Inserto femmina BAS BUC 10 50	
76.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM25 50 A0	
76.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM25 50 A1	
76.351.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A1	
76.351.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM25 50 A0	
76.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM25 50 A1	
76.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A0	
76.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A1	
76.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A2	
76.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A0	
76.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A1	
76.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A2	
76.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM25 50 A0	
76.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM25 50 A1	
76.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM25 50 A0	
76.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.334.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM32 50 A0	
76.334.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM32 50 A1	
76.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM32 50 A0	
76.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM32 50 A1	
76.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM25 50 A0	
76.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM25 50 A1	
76.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM25 50 A0	

76.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM25 50 A1	
76.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 10HM25 50 A0	
76.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.344.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM32 50 A0	
76.344.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM32 50 A1	
76.345.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM32 50 A0	
76.345.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM32 50 A1	
76.346.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 10HM32 50 A0	
76.346.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 10HM32 50 A1	
73.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM25 50 A0	
73.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM25 50 A1	
73.350.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM25 50 A2	
73.350.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A3	
73.351.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A0	
73.351.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A1	
73.351.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A2	
73.351.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A3	
73.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A0	
73.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A1	
73.352.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A2	
73.352.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A3	
73.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A0	
73.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A1	
73.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A2	
73.353.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A3	
73.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A0	
73.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A1	
73.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A2	
73.354.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A3	
73.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM25 50 A0	
73.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM25 50 A1	
73.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM25 50 A0	
73.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM25 50 A1	
73.334.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM32 50 A0	
73.334.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM32 50 A1	
73.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM32 50 A0	
73.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM32 50 A1	
73.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM25 50 A0	
73.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM25 50 A1	
73.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM25 50 A0	
73.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM25 50 A1	
73.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM25 50 A0	
73.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM25 50 A1	
73.344.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM32 50 A0	
73.344.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM32 50 A1	
73.345.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM32 50 A0	
73.345.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM32 50 A1	
73.346.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM32 50 A0	
73.346.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM32 50 A1	